



Classic filament LEDbulbs

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	3 452 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	23 W
Lampström (nom)	200 mA
Motsvarande effekt	200 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V

Classic filament LEDbulbs

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Total längd	165 mm
Total bredd	95 mm
Total höjd	165 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	165 x 95 x 165 mm
Lampform	A95
Nettovikt (styck)	0,104 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	374909
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Fullständigt produktnamn	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976465400
Beskrivning av lokal kod	8295894
Beställningsnummer	929002373001
Materialnummer (12NC)	929002373001
Lokal kod	8295894
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699764654
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699764661



Måttskiss



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm


Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Classic filament LEDbulbs

