



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	3 452 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1

Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	23 W
Proud zdroje (jmen.)	200 mA
Ekvivalentní příkon	200 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0.51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	A95

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	374910
EyeComfort	Ano
LED inovace	EyeComfort

Označení a balení

Objednávací název produktu	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4
----------------------------	---



Celý název výrobku	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976467800
Objednávací kód	76467800
Číslo materiálu (12NC)	929002373101
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699764678
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699764685

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND
1PF/4

Životnost



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

