



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E27	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	20.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	3.452 lm	Systemleistung	23 W
Nennlichtausbeute (Nom)	150,00 lm/W	Lampenstrom (Nom)	200 mA
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Äquivalente Leistung	200 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A95

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374910
EU RoHS-konform	Ja

EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten



Bestell-Produktname	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4
Gesamt-Produktcode	871869976467800
Bestellcode	76467800
Material-Nr. (12NC)	929002373101
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,104 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764678
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764685

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting – LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram – LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND
1PF/4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

