



Bombillas LED de filamento clásico

LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	3.452 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	150,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	23 W
Corriente de lámpara (nom.)	200 mA
Equivalente de potencia	200 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio

Bombillas LED de filamento clásico

Forma de la bombilla	A95
Peso neto (pieza)	0,104 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh
Número de registro EPREL	374910
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Innovaciones LED	EyeComfort
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4
Nombre completo del producto	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976467800
Código de pedido	76467800
Código 12NC	929002373101
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699764678
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699764685

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND
1PF/4

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

