



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit


Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	3'452 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	150.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	23 W
Courant lampe (nom.)	200 mA
Puissance équivalente	200 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A95 [A 95 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374910
EyeComfort	Oui



<b>Données du produit</b>	
<b>Nom du produit de la commande</b>	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND
	1PF/4
<b>Nom de produit complet</b>	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND
	1PF/4
<b>Code EOC</b>	871869976467800
<b>Code de commande</b>	76467800
<b>Code 12NC</b>	929002373101
<b>Quantité par pack</b>	1
<b>Code EAN – Produit/Boîte</b>	8718699764678
<b>Conditionnement par carton</b>	4
<b>Codes EAN/UPC – Boîte</b>	8718699764685

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


### Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND

1PF/4

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

