

Klasyczne żarówki LED z żarnikiem

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LEDbulb
Okres gwarancji	2.5 years

Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	818 [CCT of 1800K]
Kod barwy	818 [CCT of 1800K]
Strumień Świetlny	100 lm
Oznaczenie koloru	1800
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	43 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,3 W
Lamp Current (Nom)	21 mA
Równoważna moc w watach	11 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.54
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	40 °C

Klasyczne żarówki LED z żarnikiem

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	przydymione
Materiał żarówki	Szyba
Całkowita długość	106 mm
Całkowita szerokość	60 mm
Całkowita wysokość	106 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	106 x 60 x 106 mm
Kształt bańki	A60
Waga netto (szt.)	0,028 kg


Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Innowacje w zakresie technologii LED	EyeComfort
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Pełna nazwa produktu	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Full EOC	871869975963600
Kod zamówienia	75963600
Materiał Nr (12NC)	929002380501
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699759636
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8718699759643

Rysunki techniczne




Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4


Klasyczne żarówki LED z żarnikiem

Dane fotometryczne




General uniform lighting - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.