



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Flux luminos	100 lm
Denumirea culorii	1800
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	43 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	2,3 W
Curent lampă (nom.)	21 mA
Echivalent putere	11 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.54
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
Maximum T-case (nom.)	40 °C

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	fumuriu
Material bec	Sticlă
Formă bec	A60 [A 60 mm]

Aprobare și aplicație

Consum de energie kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort

Date despre produs

Nume comandă produs	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
---------------------	---

Numele complet al produsului	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
------------------------------	---

Full EOC	871869975963600
----------	-----------------

Cod de comandă	75963600
----------------	----------

Număr material (12NC)	929002380501
-----------------------	--------------


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699759636
------------------------	---------------

Numărător SAP – Pachete per exterior	4
--------------------------------------	---


EAN/UPC – Cutie	8718699759643
-----------------	---------------

Cote




Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Becuri LEDbulbs clasice cu filament


Date fotometrice




General Uniform Lighting - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

General uniform lighting - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

