



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Flux luminos	100 lm
Denumirea culorii	1800
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	43 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	2,3 W
Curent lampă (nom.)	21 mA
Echivalent putere	11 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.54
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +40 °C
Maximum T-case (nom.)	40 °C

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec fumuriu
Material bec Sticlă
Formă bec T32 [T 32 mm]

Aprobare și aplicație


Consum de energie kWh/1000 h 3 kWh
EyeComfort Da
Inovații LED EyeComfort

Date despre produs

Nume comandă produs LED classic 11W T32 E27 smoky ND
RFSRT4



Numele complet al produsului	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Full EOC	871869975967400
Cod de comandă	75967400
Număr material (12NC)	929002380701
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699759674
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699759681

Cote



Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W T32 E27 smoky ND
RFSRT4


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

