



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27 [E27]	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	20.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM)	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
EU RoHS-konform	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	100 lm	Energieverbrauch	2 W
Lichtfarbe	1800	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K	Äquivalente Leistung	11 W
Nennlichtausbeute (nom.)	50 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.54
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	40 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	rauchig
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G93 [G 93 mm]

Genehmigung und Anwendung


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
---------------------------------	-------

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdaten



Bestell-Produktname	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Gesamt-Produktcode	871869975969800
Bestellcode	75969800
Material-Nr. (12NC)	929002380801
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699759698
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699759704

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

General uniform lighting - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

