



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbcode	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	100 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	1800
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	50 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI) (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Flackerwert (PstLM)	1

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Äquivalente Leistung	11 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,54
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	40 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	rauchig
------------------	---------

Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G93 [G 93 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Gesamt-Produktcode	871869975969800
Bestellcode	75969800
Material-Nr. (12NC)	929002380801
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699759698
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699759704


Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




General Uniform Lighting - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

General uniform lighting - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Light Distribution Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

