



Classic filament LEDbulbs

LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	20 000
Розрахований термін служби (годин)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Світлотехнічні	
Код кольору	818 [CCT of 1800K]
Код кольору	818 [CCT of 1800K]
Світловий потік	100 lm
Позначення кольору	1800
Світловіддача (номінальна) (ном.)	50 lm/W
Корельована колірна температура (ном.)	1800 K
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1

Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1
Експлуатаційні й електричні	
Частота лінійного сканування	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	2 W
Струм у лампі (ном.)	20 mA
Еквівалент потужності у ватах	11 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.54
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Діапазон температури навколишнього середовища	від -20 °C, до +40 °C
Макс. T-Case (ном.)	40 °C

Classic filament LEDbulbs

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Покриття лампи	димчаста
Матеріал лампи	Скло
Форма лампи	G93

Затвердження й застосування

Споживання енергії кВт/1000 год	2 kWh
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
EyeComfort	Так
Світлодіодні інновації	EyeComfort


Інструкція із застосування

чи можна використовувати в закритих світильниках	No
--	----

Дані про виріб



Назва замовленого виробу	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Повна назва виробу	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Повний код виробу	871869975969800
Код замовлення	929002380801
Номер матеріалу (12NC)	929002380801
Чисельник — кількість в упаковці	1
Вага нетто (шт.)	0,060 kg
EAN/UPC - Product/Case	8718699759698
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	8718699759704

Розміри



Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Фотометричні дані




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

General uniform lighting - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Classic filament LEDbulbs

Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

