



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	GY6.35
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	205 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	1,8 W
Corrente lampada (Nom)	260 mA
Potenza equivalente	20 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

CorePro LEDcapsule LV

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula
Peso netto (Pezzo)	0.010 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
Numero di registrazione EPREL	374877
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,4
Effetto stroboscopico	1
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No



Disegno tecnico



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Full EOC	871869976779200
Descrizione codice locale	COREG63520827G2
Codice d'ordine	76779200
Codice materiale (12NC)	929002389702
Codice locale	COREG63520827G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699767792
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699767808

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

