



CorePro LEDcapsuleMV



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	300 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz


Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,6 W
Corrente lampada (Nom)	14,5 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	86 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	Capsula

CorePro LEDcapsule MV

Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	374868
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1,0
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Full EOC	871869976669600
Descrizione codice locale	COREG925827DG2
Codice d'ordine	76669600
Codice materiale (12NC)	929002389902
Codice locale	COREG925827DG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699766696
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699766702

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

