CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	480 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120,00 lm/W
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1,0
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4 W
Corrente lampada (Nom)	24 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	86 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata

CorePro LEDcapsule MV

Forma lampadina	Capsula

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	374869
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì

Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	871869976673300
Descrizione codice locale	COREG940827D
Codice d'ordine	76673300
Codice materiale (12NC)	929002390002
Codice locale	COREG940827D
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699766733
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699766740

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.