



**MZD LED 50W GU5.3 830
12V 60D ND 1CT/10**

929002404532



Foco LED MAZDA con estilo



Crea un acento de iluminación cálido o frío con nuestra gama de focos LED para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas

Información general

Base del casquillo	GU5.3
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	30.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone

Datos técnicos de la luz

Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	60 °

Flujo luminoso	621 lm
Intensidad luminosa (nom.)	680 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	621 lm

Operativos y eléctricos

Line Frequency	- Hz
Consumo de energía	6,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	750 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,4 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	85 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	MR16
Peso neto (pieza)	0,037 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/ 1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1252579
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0,9
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,8
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10
Nombre completo del producto	MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10
Full EOC	871016354067200
Código de pedido	54067200
Código 12NC	929002404532
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163540672
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8710163540689