



MASTER Value Glass LED bulbs

MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------------|----------|
| Socket | E27 |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 20 000 |
| Lighting Technology | LEDbulb |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |

| Ljusteknik | |
|---------------------------------|--------------------|
| Färgkod | 827 [CCT of 2700K] |
| Spridningsvinkel (nom) | 270 ° |
| Ljusflöde | 650 lm |
| Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 2700 K |

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 90,00 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |

| Drift och elektricitet | |
|------------------------|-------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Effektförbrukning | 7,2 W |
| Lampström (nom) | 45 mA |
| Motsvarande effekt | 50 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |

MASTER Value Glass LED bulbs

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0.7 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |

Temperatur

| | |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 55 °C |
|-------------------|-------|

Styrenheter och dimring

| | |
|--------|------------------------------|
| Dimbar | Endast med särskilda dimmers |
|--------|------------------------------|

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Spegelkrona |
| Material i lampan | Glas |
| Lampform | A60 |
| Nettovikt (styck) | 0,030 kg |

Användning och godkännande

| | |
|---------------------------------|---------|
| Energieffektivitetsklass | F |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 8 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1825215 |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| EyeComfort | Ja |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 °C |


Användningsförhållanden

| | |
|-------------------------------------|----|
| kan den användas i slutna armaturer | No |
|-------------------------------------|----|

Produktdata

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G |
| Fullständigt produktnamn | MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G |
| Full EOC | 871951436122500 |
| Beskrivning av lokal kod | 8296585 |
| Beställningsnummer | 929002412802 |
| Materialnummer (12NC) | 929002412802 |
| Lokal kod | 8296585 |
| Räknare - antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514361225 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514361232 |


Måttskiss




| Product | D | C |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | 60 mm | 106 mm |

MASTER Value Glass LED bulbs


Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

MASTER Value Glass LED bulbs

