



# Bombillas LED CorePro Glass

## CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	104,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.41
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

# Bombillas LED CorePro Glass

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,030 kg

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	374881
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

## Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Full EOC	871951434702100
Código de pedido	34702100
Código 12NC	929002424992
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347021
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347038

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

# Bombillas LED CorePro Glass

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27  
A60830 FRG

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830  
FRG

