



# CorePro LEDbulb - Glas

## CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,5 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0.41
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

# CorePro LEDbulb - Glas

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	374881
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Full EOC	871951434702100
Bestelcode	8719514347021
Materiaalnr. (12NC)	929002424992
Lokale code	34702100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347021
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347038

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

# CorePro LEDbulb - Glas

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27  
A60830 FRG

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830  
FRG

