



CorePro Glass LED bulbs



CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	104,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	4,5 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Glass LED bulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	374881
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Full EOC	871951434702100
Beskrivning av lokal kod	8296470
Beställningsnummer	929002424992
Materialnummer (12NC)	929002424992
Lokal kod	8296470
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347021
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347038

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

CorePro Glass LED bulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27
A60830 FRG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830
FRG

