



# Bombillas LED CorePro Glass

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115.00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

# Bombillas LED CorePro Glass

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,035 kg

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825130
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

## Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G
Full EOC	871951434647500
Código de pedido	34647500
Código 12NC	929002425092
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346475
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346482

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

# Bombillas LED CorePro Glass

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

