



CorePro Glass LED bulbs

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	7 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51

CorePro Glass LED bulbs

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,035 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1825130
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G
Full EOC	871951434647500
Beskrivning av lokal kod	8296476
Beställningsnummer	929002425092
Materialnummer (12NC)	929002425092
Lokal kod	8296476
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346475
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514346482



Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm


CorePro Glass LED bulbs

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

CorePro Glass LED bulbs

