



# CorePro Glass LED bulbs

## CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	1 521 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	144,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	10,5 W
Lampström (nom)	90 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,52
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro Glass LED bulbs

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	374885
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Full EOC	871951434706900
Beskrivning av lokal kod	8296488
Beställningsnummer	929002425292
Materialnummer (12NC)	929002425292
Lokal kod	8296488
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347069
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347076

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

# CorePro Glass LED bulbs

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60  
830FRG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60  
830FRG

