



SceneSwitch LED-Lampen



LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

CorePro, LEDbulb, A60, Nein, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, A60, Nein, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 2500 2200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	107,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C

SceneSwitch LED-Lampen

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Gesamte Länge	104 mm
Gesamte Breite	60 mm
Gesamte Höhe	104 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	104 x 60 x 104 mm
Kolbenform	A60
Nettogewicht (Stück)	0,034 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	739282
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Garantie	2 Jahr(e)
EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort


Abmessungsskizzen




Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871951426396300
Bestellcode	8719514263963
Material-Nr. (12NC)	929002445558
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514263963
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514263970

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4




General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

SceneSwitch LED-Lampen

