



SceneSwitch Glühlampenform



LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.9
Schaltzyklus	20'000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	0.4
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)		RG0
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Energieverbrauch	1.6 3 7.5 W
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Lampenstrom (Nom)	43 mA
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Startzeit (Nom)	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	107.00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2500 2200 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

SceneSwitch Glühlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	739282
Energieeffizienzklasse	F
EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort
EU RoHS-konform	Ja


Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871951426396300
Bestellcode	26396300
Material-Nr. (12NC)	929002445558
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.034 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514263963
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514263970

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4



General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4


SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW
FRND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND
1SRT4

