



SceneSwitch LED-lampen



LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Sommige situaties vragen om koel licht terwijl andere momenten vragen om verlichting met een warme, zachte gloed. Met Philips SceneSwitch LED-lampen kunt u verschillende lichtscenario's instellen met slechts één lichtbron, bovendien heeft u geen dimmer nodig! Optimaliseer uw verlichting voor verschillende situaties, ontspanning, hobby's of werken, gewoon door een knopje om te zetten. En dat knopje is uw bestaande schakelaar!

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Kleurcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Kleuraanduiding	Warm/Extra warm/Zeer warm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 2500 2200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	107,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	1,6 3 7,5 W
Lampstroom (nom.)	43 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C


SceneSwitch LED-lampen

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	739282
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Volledige productnaam	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Full EOC	871951426396300
Bestelcode	26396300
Materiaalnr. (12NC)	929002445558
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514263963
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8719514263970


Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm



General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4


SceneSwitch LED-lampen

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW
FRND 1SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

