




Klassieke filament LEDbulb

LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	55,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Energieverbruik	4,5 W	
Lampstroom (nom.)	26 mA	
Overeenkomstig vermogen	25 W	
Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s	
Arbeidsfactor	0.5	
Spanning (nom.)	220-240 V	
Operationele temperatuur		
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C	
Dimbaarheid en regelsystemen		
Dimbaar	Ja	

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Roze
Lampvorm	G93 [G 93 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4



Volledige productnaam	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4
Full EOC	871951426955200
Bestelcode	26955200
Materiaalnr. (12NC)	929002453801
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514269552
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8719514269569

Maatschets



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	95 mm	140 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

