



Bombillas LED de filamento clásico

LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	1800
Temperatura de color correlacionada (Nom)	1800 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	55,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	26 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Bombillas LED de filamento clásico

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Degradado ámbar
Forma de la bombilla	ST19

Aprobación y aplicación


Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
-------------------------------	---


Nombre completo del producto	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
Full EOC	871951426959000
Código de pedido	26959000
Código 12NC	929002454001
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514269590
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8719514269606

Plano de dimensiones




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	64 mm	140 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT


Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos



General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

