



CorePro LEDspot 230V



Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	60 °
Flujo luminoso	730 lm
Intensidad luminosa (nom.)	750 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	730 lm


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	55 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDspot 230V

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR16
Peso neto (pieza)	0.062 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	391940
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D
Nombre completo del producto	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D
Full EOC	871869681335501
Código de pedido	81335501
Código 12NC	929002466802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696813355
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696813362

Plano de dimensiones




Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

CorePro LEDspot 230V

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

