



CorePro - LED HID SON-T



TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

CorePro, LED, T-formad, Endast elnät, 26 W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h

Nya Philips CorePro LED HID SON-T-ljuskällor erbjuder en enkel LED-lösning med snabb återbetalningstid för att ersätta urladdningslampor (HID). Den nya generationen ger alla fördelar med att byta från HID till LED: högre energieffektivitet, längre livslängd och omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Ljuskällorna har samma storlek och ljusfördelning som HID-lampor, vilket gör övergången smidig och enkel. Tack vare högeffektiv LED och en unik IP65-design är de även lämpliga för utomhusbruk.

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta Signify för kopplingsdiagram och ytterligare instruktioner.


Produktdata

| Allmän information | | Ljusflöde | |
|---------------------------|--------------------|--|-------------|
| Socket | E27 | Ljusflöde | 4 200 lm |
| Nominell livslängd | 25 000 h | Färgbeteckning | Vit (WH) |
| Driftcykel | 15 000 | Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 3000 K |
| Lighting Technology | LED | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 161,00 lm/W |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere | Färgbeständighet | <6 |
| Garantitid | 3 år | Färgåtergivningsindex | 70 |
| Ljusteknik | | LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Färgkod | 730 [CCT of 3000K] | Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Spridningsvinkel (nom) | 330 ° | Drift och elektricitet | |
| | | Line Frequency | 50 to 60 Hz |

CorePro - LED HID SON-T

| | |
|--|--------------|
| Ingångsfrekvens | 50–60 Hz |
| Effektförbrukning | 26 W |
| Lampström (nom) | 120 mA |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,9 |
| Spänning (nom) | 220–240 V |
| Ingående ström vid nätspänning | 8,4 |
| Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A – Nätspänning | 66 |
| Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A – – EM-drivdon utan kompensationskondensator. | |
| Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A – – EM-drivdon med kompensationskondensator. | |
| Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A – Nätspänning | 106 |
| Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A – – EM-drivdon utan kompensationskondensator. | |
| Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A – – EM-drivdon med kompensationskondensator. | |
| Kompatibilitet med drivdon | Endast elnät |
| Temperatur | |
| T-Case max. (nom) | 44,55 °C |
| Styrenheter och dimring | |
| Dimbar | Nej |
| Mekanik och armaturhus | |
| Ljuskällans ytbehandling | Klar |

Måttskiss



| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Lampform | T-formad |
| Nettovikt (styck) | 0,100 kg |
| Användning och godkännande | |
| Energieffektivitetsklass | C |
| Energisparande produkt | Ja |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 26 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1641606 |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 4 |
| Omgivningstemperatur | –30 till +45 °C |



Produktdata

| | |
|---|--|
| Beställningsproduktnamn | TForce Core LED road 26W 730 E27 MV |
| Fullständigt produktnamn | TForce Core LED road 26W 730 E27 MV |
| Full EOC | 871951431629400 |
| Beskrivning av lokal kod | 8296664 |
| Beställningsnummer | 929002485002 |
| Materialnummer (12NC) | 929002485002 |
| Lokal kod | 8296664 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/fodral | 8719514316294 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 6 |
| EAN/UPC – Hölje | 8719514316300 |

| Product | D | C |
|-------------------------------------|---------|--------|
| TForce Core LED road 26W 730 E27 MV | 38,5 mm | 213 mm |


CorePro - LED HID SON-T

Fotometriska data



General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

