



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	R7s		40 mA
Durata nominale	15.000 ore	Potenza equivalente	60 W
Ciclo di commutazione on/off	8.000	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Fattore di potenza (frazione)	0,5
		Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Temp. massima involucro (Nom)	110 °C
Flusso luminoso	810 lm		
Designazione colore	Bianco (WH)	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Finitura lampadina	Trasparente
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Forma lampadina	Lineare
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Peso netto (Pezzo)	0,016 kg
Funzionamento e parte elettrica		Approvazione e applicazione	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Classe di efficienza energetica	E
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico	7,2 W		

CorePro LEDlinear MV

Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	624213
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
----------------------	-------------------------------


Nome completo prodotto	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Full EOC	871951430397300
Descrizione codice locale	PHIR7S60830G2
Codice d'ordine	30397300
Codice materiale (12NC)	929002495002
Codice locale	PHIR7S60830G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514303973
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514303980

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

