



CorePro LED-ljuskälla, linjär MV



CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	8 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	850 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	7,2 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	110 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

CorePro LED-ljuskälla, linjär MV

Material i lampan	Plast
Lampform	R7S
Nettovikt (styck)	0.016 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	624211
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Fullständigt produktnamn	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700
Beskrivning av lokal kod	8296639
Beställningsnummer	929002495102
Materialnummer (12NC)	929002495102
Lokal kod	8296639
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514303997
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514304000

Måttskiss



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro LED-ljuskälla, linjär MV

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

