



CorePro cápsula LED 230V



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto


Información general		Photobiological safety according to EN 62471	
Base del casquillo	G9	RG0	
Vida útil nominal	15.000 hora(s)		
Ciclo de encendido/apagado	8.000		
Lighting Technology	LED		
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Flujo luminoso	400 lm	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Designación de color	Blanco (WH)	Consumo de energía	3,2 W
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K	Corriente de lámpara (nom.)	30 mA
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125,00 lm/W	Equivalente de potencia	40 W
Consistencia del color	<6	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Factor de potencia (fracción)	0.4
		Voltaje (nom.)	220-240 V
		Temperatura	
		Temperatura máxima (nom.)	82 °C

CorePro cápsula LED 230V

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	Capsule
Peso neto (pieza)	0,012 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	453191
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Full EOC	871951430395900
Código de pedido	30395900
Código 12NC	929002495602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514303959
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514303966

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830


CorePro cápsula LED 230V

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

