



# CorePro LEDspot MV



## CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

| Allmän information                          |                    |
|---|--------------------|
| Socket                                      | GU10               |
| Nominell livslängd                          | 15 000 h           |
| Driftcykel                                  | 50 000             |
| Lighting Technology                         | LEDspot            |
| Mätreferens för ljusflöde                   | Narrow Cone        |
| Garantitid                                  | 2 år               |
| Ljusteknik                                  |                    |
| Färgkod                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Spridningsvinkel (nom)                      | 36°                |
| Ljusflöde                                   | 230 lm             |
| Ljusstyrka (nom)                            | 500 cd             |
| Färgbeteckning                              | Varmvit (WW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom)             | 2700 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 76 lm/W            |
| Färgbeständighet                            | <6                 |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %               |
| Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)            | 230 lm             |

| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 |                              |
|--|------------------------------|
| Drift och elektricitet                           |                              |
| Line Frequency                                   | 50 to 60 Hz                  |
| Ingångsfrekvens                                  | 50-60 Hz                     |
| Strömförbrukning                                 | 3 W                          |
| Lampström (nom)                                  | 22 mA                        |
| Motsvarande effekt                               | 35 W                         |
| Tändningstid (nom)                               | 0,5 s                        |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus                   | 0,5 s                        |
| Effektfaktor (fraktion)                          | 0,55                         |
| Spänning (nom)                                   | 220-240 V                    |
| Temperatur                                       |                              |
| T-Case max. (nom)                                | 65 °C                        |
| Styrenheter och dimring                          |                              |
| Dimbar   | Endast med särskilda dimmers |
| Mekanik och armaturhus                           |                              |
| Ljuskällans ytbehandling                         | Klar                         |

# CorePro LEDspot MV

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Material i lampan | Glas     |
| Lampform          | PAR16    |
| Nettovikt (styck) | 0,048 kg |

## Användning och godkännande

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Energieffektivitetsklass        | F               |
| Lämplig för accentbelysning     | Ja              |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 3 kWh           |
| EPREL-registreringsnummer       | 400298          |
| CE-märkning                     | Ja              |
| EU RoHS-kompatibel              | Ja              |
| EyeComfort                      | Ja              |
| Flimmervärde (PstLM)            | 1               |
| Stroboskopisk effekt            | 0,4             |
| Omgivningstemperatur            | -20 till +45 °C |


## Användningsförhållanden

|                |                |
|----------------|----------------|
| Trådlös teknik | Ej tillämpligt |
|----------------|----------------|

## Produktdata



|   |  |
|---|--|
| Beställningsproduktnamn                   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM |
| Fullständigt produktnamn                  | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM |
| Full EOC                                  | 871869672133900                        |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8296644                                |
| Beställningsnummer                        | 929002495802                           |
| Materialnummer (12NC)                     | 929002495802                           |
| Lokal kod                                 | 8296644                                |
| Räknare – antal per förpackning           | 1                                      |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718696721339                          |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10                                     |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718696721346                          |

## Måttskiss



| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 54 mm |

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

# CorePro LEDspot MV

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

