



Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX)

MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR

MASTER, LED, Tubulaire, Alimentation principale uniquement,
36 W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 h

Les lampes SOX HID Philips MASTER LED offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes SOX. Elles offrent les avantages de la LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes SOX conventionnelles. Elles requièrent un investissement initial faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. Grâce à une taille de lampe, un culot et une distribution de lumière adaptés, vous pouvez facilement remplacer les lampes SOX classiques par des lampes SOX HID MASTER LED. Vous améliorez la qualité d'éclairage en optimisant la sécurité et le confort, sans avoir à changer les luminaires et sans impacter la distribution lumineuse.

Mises en garde et sécurité

- Veuillez vous référer à la notice d'installation ou consulter un représentant Philips Lighting pour le schéma de câblage et les instructions.

Données du produit

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX)

Informations générales	
Culot	B22
Durée de vie nominale	50.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	230 degré(s)
Flux lumineux	5.000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	138,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	36 W
Courant lampe (max.)	385 mA
Courant lampe (min.)	161 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	100-240 V
Courant d'appel sur secteur	7.31
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	13
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	20
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-

Équivalent en puissance (LED HID uniquement)	SOX 55W
Compatibilité des ballasts	Alimentation principale uniquement

Température	
Température maximale du produit (nom.)	67 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non


Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Tubulaire
Poids net (pièce)	0,462 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	421461
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	2
Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR
Nom de produit complet	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR
Code EOC	871951430566300
Code de commande	8719514305663
Code 12NC	929002497002
Code de commande local	30566300
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514305663
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514305670



Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX)

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	52 mm	425 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR


General uniform lighting - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX)

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR

