



# Striscia LED Corepro



## CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M

Una serie completa luminosa, sottile, sicura e affidabile. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto fra i 4 pacchetti lumen e le 4 CCT e sfrutta la semplicità di installazione

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Driver incluso                                                    | No                            |
| Lighting Technology                                               | LED                           |
| Periodo di garanzia                                               | 3 anni                        |
| Dati tecnici di illuminazione                                     |                               |
| Flusso luminoso                                                   | 1.450 lm                      |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                             | 2700 K                        |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 117,00 lm/W                   |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 80                            |
| Photobiological safety according to EN 62471                      | RG1                           |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                               |
| Tensione in ingresso                                              | 24 V                          |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | 52 W                          |
| Consumo energetico CLO medio                                      | 0 W                           |
| Consumo energetico                                                | 52 W                          |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 1                             |
| Cavo                                                              | Cavo di 0,3 metri senza spina |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | -                             |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento III      |

| Controlli e dimmerazione                      |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimmerabile                                   | Sì                                           |
| Interfaccia di controllo                      | in base al driver (1-10V, DALI, ecc.)        |
| = Emissione luminosa costante                 | No                                           |
| Livello massimo di attenuazione               | 10% (a seconda del dimmer, ELV)              |
| Meccanica e corpo                             |                                              |
| Materiale del riflettore                      | -                                            |
| Lunghezza complessiva                         | 5.000 mm                                     |
| Larghezza complessiva                         | 8 mm                                         |
| Altezza complessiva                           | 1,3 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 1 x 8 x 5000 mm                              |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK00 [Nessuna protezione]                    |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0,100 kg                                     |
| Approvazione e applicazione                   |                                              |
| Classe di efficienza energetica               | F                                            |
| Numero di registrazione EPREL                 | 620709                                       |
| Test filo incandescente                       | Temperatura 650 °C, durata 30 s              |
| Marchio CE                                    | Sì                                           |
| Conformità a RoHS EU                          | Sì                                           |

Striscia LED Corepro


|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Intervallo temperatura ambiente        | Da -20 a +40 °C                       |
| Performance iniziale (conforme a IEC)  |                                       |
| Tolleranza al flusso luminoso          | +/-10%                                |
| Cromaticità iniziale                   | (0.4578, 0.4101) 5SDCM                |
| Tolleranza consumo energetico          | +/-10%                                |
| Performance nel tempo (conforme a IEC) |                                       |
| Vita utile media L70B50                | 35.000 ore                            |
| Dati del prodotto                      |                                       |
| Nome prodotto ordine                   | CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M |

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M |
| Full EOC                                    | 871951434424200                       |
| Descrizione codice locale                   | CORESTR1450827                        |
| Codice d'ordine                             | 34424200                              |
| Codice materiale (12NC)                     | 929002695902                          |
| Codice locale                               | CORESTR1450827                        |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                     |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514344242                         |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                    |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514344259                         |


Disegno tecnico



Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M

## Striscia LED Corepro

