

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER LED Strip



## MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

### Produktdata

| Allmän information                           |                                |
|--|--------------------------------|
| Driftdon ingår                               | Nej                            |
| Lighting Technology                          | LED                            |
| Garantitid                                   | 5 år                           |
| Ljusteknik                                   |                                |
| Ljusflöde                                    | 920 lm                         |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom)              | 3000 K                         |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                 | 108,00 lm/W                    |
| Färgåtergivningsindex                        | >90                            |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                            |
| Drift och elektricitet                       |                                |
| Ingångsspänning                              | 24 V                           |
| Initial CLO-energiförbrukning                | 37 W                           |
| Average CLO power consumption                | 0 W                            |
| Strömförbrukning                             | 37 W                           |
| Effektfaktor (fraktion)                      | 1                              |
| Kabel  | Kabel 0,3 m, utan stickkontakt |
| Antal produkter med MCB (16 A, typ B)        | -                              |
| Skyddsklass IEC                              | Säkerhetsklass III             |
| Styrenheter och dimring                      |                                |
| Dimbar                                       | Ja                             |

| Styrgränssnitt                         | beror på drivdonet (1–10 V, DALI...) |
|--|--------------------------------------|
| Konstant ljusflöde                     | Ja                                   |
| Max. dimringsnivå                      | 10 % (beroende på dimmer, ELV)       |
| Mekanik och armaturhus                 |                                      |
| Material i reflektor                   | -                                    |
| Total längd                            | 5 000 mm                             |
| Total bredd                            | 8 mm                                 |
| Total höjd                             | 1,3 mm                               |
| Mått (höjd × bredd × djup)             | 1 x 8 x 5000 mm                      |
| Kod för kapslingsklass                 | IP20 [Petskyddad]                    |
| Skyddskod för mekanisk påverkan        | IK00 [Inget skydd]                   |
| Nettovikt (styck)                      | 0,100 kg                             |
| Användning och godkännande             |                                      |
| Energieffektivitetsklass               | F                                    |
| EPREL-registreringsnummer              | 620699                               |
| Glödtrådstest                          | Temperatur 650 °C, under 30 s        |
| CE-märkning                            | Ja                                   |
| EU RoHS-kompatibel                     | Ja                                   |
| Omgivningstemperatur                   | -20 till +40 °C                      |
| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) |                                      |
| Tolerans för ljusflöde                 | +/-10%                               |

# MASTER LED Strip


|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Initial kromaticitet                       | (0.4338, 0.403) 3SDCM           |
| Energiförbrukningstolerans                 | +/-10%                          |
| <b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b> |                                 |
| Median brukslivslängd L70B50               | 60 000 h                        |
| <b>Produktdata</b>                         |                                 |
| Beställningsproduktnamn                    | MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M |
| Fullständigt produktnamn                   | MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M |
| Full EOC                                   | 871951434442600                 |

|   |               |
|---|---------------|
| Beskrivning av lokal kod                  | 7508792       |
| Beställningsnummer                        | 929002696802  |
| Materialnummer (12NC)                     | 929002696802  |
| Lokal kod                                 | 7508792       |
| Räknare - antal per förpackning           | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8719514344426 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8719514344433 |


## Måttskiss



## Fotometriska data



© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V.



General uniform lighting - MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M

