



Bande LED MASTER



MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M

Une famille complète offrant une lumière supérieure, très uniforme et sûre. Choisissez la meilleure solution pour chaque projet, parmi 5 packs de lumens/ puissances, et 4 températures de couleur, et profitez d'excellentes performances fiables sans entretien

Données du produit

Informations générales	
Driver inclus	Non
Type de lampe	LED
Garantie	5 ans
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2.500 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	117,00 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	24 V
Consommation électrique CLO initiale	81 W
Consommation électrique CLO moyenne	0 W
Consommation électrique	81 W
Facteur de puissance (fraction)	1
Câble	Câble 0,3 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B -	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité III

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Interface de commande	selon le pilote (1-10 V, DALI...)
Flux lumineux constant	Oui
Niveau de gradation maximal	10 % (dépend du variateur, ELV)
Mécanique et boîtier	
Matériaux du réflecteur	-
Longueur totale	5.000 mm
Largeur totale	8 mm
Hauteur totale	1,3 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	1 x 8 x 5000 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK00 [Sans protection]
Poids net (pièce)	0,100 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Numéro d'enregistrement EPREL	620698
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Bande LED MASTER



Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.3818, 0.3797) 3SDCM
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Durée de vie L70B50	60.000 h
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M

Nom de produit complet	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M
Code EOC	871951434468600
Code de commande	8719514344686
Code 12NC	929002698102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514344686
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514344693

Schéma dimensionnel



Données photométriques



General uniform lighting - MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M

Bande LED MASTER

