



CorePro LED-spot AR111



CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information		Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	
Sockel	G53		550 lm
Nominell livslängd	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Driftcykel	50 000	Drift och elektricitet	
Lighting Technology	LEDspot	Line Frequency	- Hz
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone	Ingångsfrekvens	- Hz
Garantitid	2 år	Strömförbrukning	7 W
Ljusteknik		Lampström (nom)	670 mA
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Motsvarande effekt	50 W
Spridningsvinkel (nom)	40 °	Tändningstid (nom)	0,5 s
Ljusflöde	550 lm	Uppvärmningstid till 60 % ljus	1 s
Ljusstyrka (nom)	1 100 cd	Effektfaktor (fraktion)	0.7
Färgbeteckning	Vit (WH)	Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K	Temperatur	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W	T-Case max. (nom)	60 °C
Färgbeständighet	<6		
Färgåtergivningsindex	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		

CorePro LED-spot AR111

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Plast
Lampform	AR111
Nettovikt (styck)	0,160 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	491865
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D
Full EOC	871951430538000
Beskrivning av lokal kod	8296653
Beställningsnummer	929002965002
Materialnummer (12NC)	929002965002
Lokal kod	8296653
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514305380
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514305397

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	110,7 mm	55 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D


CorePro LED-spot AR111

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

