



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827

CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Ці світлодіодні точкові світильники GU10 сумісні з більшістю існуючих пристроїв зі світлодіодною основою GU10 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Дані про продукцію


Загальна інформація	
Кришка-цоколь	E14
Номинальний термін експлуатації	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	50 000
Розрахований термін служби (годин)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Кут променя (ном.)	120 °
Світловий потік	640 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Світловіддача (ном.)	106,00 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG0
Експлуатаційні й електричні	
Частота лінійного живлення	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживання енергії	6 W
Струм у лампі (ном.)	52 mA
Еквівалент потужності у ватах	50 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	миттєве досягнення максимальної яскравості s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	70 °C

CorePro LEDspot MV

Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Покриття лампи	Матовий
Форма лампи	R50
Затвердження й застосування	
Підходить для підсвічування	Hi
Споживання енергії кВт/1000 год	6 kWh
EyeComfort	Так
Інструкція із застосування	
чи можна використовувати в закритих світильниках	No



Розміри



Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827
Повна назва виробу	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827
Повний код виробу	871951431192300
Код замовлення	929002965587
Номер матеріалу (12NC)	929002965587
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - Product/Case	8719514311923
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8719514311930

Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827	50 mm	86 mm

Фотометричні дані




General uniform lighting - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827

Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827


CorePro LEDspot MV

Фотометричні дані




Light Distribution Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827

Термін служби



Life Expectancy Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827

