



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.


Údaje o produktu

General information			
Patice	E14 [E14]	Proud zdroje (jmen.)	52 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	50 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0.51
Vrstva	CorePro	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Controls and dimming	
Světelný tok (jmen.)	640 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Mechanical and housing	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Úprava žárovky	Mléčná
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	106,00 lm/W	Tvar žárovky	R50 [R 50mm]
Konzistence barev	<6	Approval and application	
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvláště náročné osvětlení	No
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Operating and electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	6 W		

CorePro LEDspot MV


Product data	
Úplný kód výrobku	871951431194700
Objednací název produktu	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
EAN/UPC – výrobek	8719514311947
Objednací kód	31194700
Číslování SAP – počet v balení	1

Rozměrové výkresy




ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Fotometrické údaje




LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

Číslování SAP – balení v krabičce	12
Materiál SAP	929002965687
Celková hmotnost kopie (kus)	0.026 kg



Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL

CorePro LEDspot MV

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

