

PHILIPS

Lighting



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie,

les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène.

L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries

Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	640 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	106,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	6 W
Courant lampe (nom.)	52 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	R50 [R 50mm]

Normes et recommandations

Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871951431194700
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50

840

Code barre produit

8719514311947

Code de commande

31194700

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

12


SAP - Matériaux

929002965687

Net Weight (Piece)

0,026 kg


Schéma dimensionnel




ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm

Données photométriques




LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

