



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényekkel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés	E14 [E14]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Sor	CorePro
Technikai adatok	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	120 °
Fényáram (névleges)	640 lm
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	106,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Teljesítmény (névleges) (névleges)	6 W
Fényforrás árama (névleges)	52 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.51
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál
Fényforrásbúra formája	R50 [R 50mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	No
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	6 kWh

CorePro LEDspot MV

Termékadatok	
Teljes termékkód	871951431194700
A termék megrendelési neve	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
EAN/UPC - termék	8719514311947
Rendelési kód	31194700

Méretezett rajza




ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840


Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	12
SAP anyag	929002965687
Net Weight (Piece)	0,026 kg

Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm


Fotometriai adatok



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC





LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

CorePro LEDspot MV

Élettartam



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

