



CorePro LEDspot MV - GU10

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	640 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	106,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampstroom (nom.)	52 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	R50 [R 50 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	No

CorePro LEDspot MV - GU10

Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871951431194700
Productnaam voor bestelling	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
EAN/UPC - Product	8719514311947
Bestelcode	31194700

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002965687
Net Weight (Piece)	0,026 kg



Maatschets



ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm


Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting
Page 10

LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC


LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL




LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

CorePro LEDspot MV - GU10

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

