

**PHILIPS****Lighting**

# CorePro LEDspot MV

## ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [ E14]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Nível	CorePro
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Abertura de feixe (Nom.)	120 °
Fluxo luminoso (Nom.)	640 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	106,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom.)	6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,51
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom.)	70 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	R50 [ R 50mm]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

# CorePro LEDspot MV


## Dados do produto

Código do produto completo	871951431194700
Nome de produto da encomenda	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
EAN/UPC – Produto	8719514311947
Código de encomenda	31194700
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 12

Material SAP	929002965687
Copiar peso líquido (peça)	0,026 kg



## Desenho dimensional



ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840


Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm

## Dados fotométricos



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

## CorePro LEDspot MV

### Vida útil



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

