



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Nivel	CorePro

Light technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	120 °
Flux luminos (nom.)	640 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	106,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)	6 W
Curent lămpă (nom.)	52 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0.51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Maximum T-case (nom.)	70 °C

Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and housing	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	R50 [R 50mm]


Approval and application	
Adecvat pentru iluminat de accent	No
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh

CorePro LEDspot MV

Product data	
Cod complet produs	871951431194700
Nume comandă produs	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
EAN/UPC – Produs	8719514311947
Cod de comandă	31194700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	929002965687
Copiați greutatea netă (bucată)	0.026 kg



Cote



ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840


Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm

Date fotometrice



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC

LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

CorePro LEDspot MV

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

