



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827

CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Ці світлодіодні точкові світильники GU10 сумісні з більшістю існуючих пристроїв зі світлодіодною основою GU10 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Кришка-цоколь	E27
Номинальний термін експлуатації	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	50 000
Розрахований термін служби (годин)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Кут променя (ном.)	120 °
Світловий потік	980 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Світловіддача (ном.)	108,00 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %


Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG0
Експлуатаційні й електричні	
Частота лінійного живлення	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживання енергії	9 W
Струм у лампі (ном.)	75 mA
Еквівалент потужності у ватах	70 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	миттєве досягнення максимальної яскравості s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	80 °C

CorePro LEDspot MV

Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Покриття лампи	Матовий
Форма лампи	R63
Затвердження й застосування	
Підходить для підсвічування	Hi
Споживання енергії кВт/1000 год	9 kWh
EyeComfort	Так
Інструкція із застосування	
чи можна використовувати в закритих світильниках	No


Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827
Повна назва виробу	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827
Повний код виробу	871951431198500
Код замовлення	929002965887
Номер матеріалу (12NC)	929002965887
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - Product/Case	8719514311985
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8719514311992

Розміри




Product	D	C
ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	63 mm	102 mm

Фотометричні дані




Light Distribution Diagram - ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827



General uniform lighting - ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827


CorePro LEDspot MV

Фотометричні дані




Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827

Термін служби



Life Expectancy Diagram - ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827

