



CorePro Velas y Esféricas LED



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89.00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,8 W
Corriente de lámpara (nom.)	28 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.41
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	63 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro Velas y Esféricas LED

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,040 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	453194
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Nombre completo del producto	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431240100
Código de pedido	31240100
Código 12NC	929002966802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514312401
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514312418

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

