



CorePro Plastic LEDcandles & lusters



CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro, LED, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	2,8 W
Lampström (nom)	28 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	63 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	B35
Nettovikt (styck)	0,040 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	453194
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
	FR
Fullständigt produktnamn	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431240100
Beskrivning av lokal kod	8296560
Beställningsnummer	929002966802
Materialnummer (12NC)	929002966802
Lokal kod	8296560
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514312401
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514312418

Måttskiss




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Fotometriska data




Calicut Parameters 4.5	Alps Lighting & V.	Page 55
------------------------	--------------------	---------

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

