



**MZD LED 25W E14 827
B35 FR ND 1CT/10**

929002966832



MAZDA LED Vela y Luster para una iluminación más brillante



MAZDA LED Vela y Esférica proporcionan luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio con gran ahorro de energía.

Información general

Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	30.000
Lighting Technology	LED

Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83,00 lm/W

Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3 W
Corriente de lámpara (nom.)	27 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,4 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.47
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	54 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,020 kg


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	G
Consumo energético kWh/ 1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	1825279
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10
Nombre completo del producto	MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10
Full EOC	871016354137200
Código de pedido	54137200
Código 12NC	929002966832
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163541372
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8710163541389

Plano de dimensiones




Product	D	C
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	35 mm	106 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10




Spectral Power Distribution Colour - MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10

General Uniform Lighting




General uniform lighting - MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10