



MAZDA LED ampoules forme flamme et luster pour un éclairage plus lumineux



Les ampoules MAZDA LED flamme et lustre offrent une lumière de haute qualité pour illuminer tout espace, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

Informations générales

Culot	E14
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83,00 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3 W
Courant lampe (nom.)	27 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
Facteur de puissance (fraction)	0.47
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	54 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0,020 kg


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825279
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Données du produit


Nom du produit de la commande	MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10
Nom de produit complet	MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10
Code EOC	871016354137200
Code de commande	54137200
Code 12NC	929002966832
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163541372
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163541389

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	35 mm	106 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10




Spectral Power Distribution Colour - MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10

General Uniform Lighting




General uniform lighting - MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10